



Doorslijpschijf STANDARD ** voor steen, Schijf-Ø: 230mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	569700 230
GTIN	9003173675854
Artikelklasse	53T

Omschrijving

Uitvoering:

Universele steen-doorslijpschijf (specificatie: **C30-BF**).

Toepassing:

Voor natuur- en kunststenen, vuurvaste stenen en beton.

Technische beschrijving

Schijfbreedte	3 mm
Boring-Ø	22,23 mm
Vormbeschrijving	recht
Maximaal toerental	6600 min ⁻¹
Vorm	41
Specificatie	C30-BF
Schijf-Ø	230 mm
Voor materiaaldiktes	9 mm

Slijpmiddel	Siliciumcarbide (SiC)
Slijpmiddelaanduiding	SiC
geoptimaliseerd voor materiaal	Kunststeen
geoptimaliseerd voor materiaal	Natuursteen
geoptimaliseerd voor materiaal	Steen
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf