

**Lamellenslijpwals weefsel ingekeept (A), Ø 100×100 mm, Korrelgrootte: 60****Bestelgegevens**

Bestelnummer	568466 60
GTIN	4045197526694
Artikelklasse	52E

Omschrijving**Uitvoering:**

Waaivormige plaatsing van het schuurweefsel rondom de as van de slijpwals.
Standaardafmeting Ø 100×100 mm resp. smalle uitvoering Ø 100×50 mm voor het bewerken van kleine oppervlakken. Opnameboring Ø 19 mm met meervoudige spiebaan.
Schuurweefsel ingekeept.

Toepassing:

Voor **zacht langsslijpen**, ook van licht gebogen vlakken, past zich uitstekend aan.

Opmerking:

Voor de breedtecompensatie bij smalle walsen Ø 100×50 mm, afstandsringenset nr. 568439 gebruiken.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	60
Aanbevolen toerental	3700 min ⁻¹
Schuurmiddeldrager	Weefsel
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %

Wals-Ø	100 mm
Walsbreedte	100 mm
Productnaamattribuut	Ø 100×100 mm
Producttype	Lamellenslijpwals weefsel ingekeep

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	beperkt geschikt		
droog	geschikt		