

**Lamellenslijpwals vlies (A), Ø 100×100 mm, Korrelvergelijking: 180****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 568475 180 |
| GTIN | 4045197526748 |
| Artikelklasse | 52E |

Omschrijving**Uitvoering:**

Standaardafmeting Ø 100×100 mm resp. smalle uitvoering Ø 100×50 mm voor het bewerken van kleine oppervlakken. Opnameboring Ø 19 mm met meervoudige spiebaan.

Vlies met normaal korund (A).

Toepassing:

Fijn vlies voor **lichte reinigingswerkzaamheden** en een **gelijkmatige oppervlakafwerking**.

Opmerking:

Voor de breedtecompensatie bij smalle walsen Ø 100×50 mm, afstandsringenset nr. 568439 gebruiken.

Technische beschrijving

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Aanbevolen toerental | 2800 min ⁻¹ |
| Schuurmiddeldrager | Reinigingsvlies |
| Korrelvergelijking | 180 |
| Slijpmiddelaanduiding | A |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % |
| Wals-Ø | 100 mm |

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Walsbreedte | 100 mm |
| Productnaamattribuut | Ø 100×100 mm |
| Boring-Ø | 19 mm |
| Producttype | Vlies-lamellenslijpwals |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | geschikt | | |
| Staal < 67 HRC | beperkt geschikt | | |
| RVS | geschikt | | |
| Ti | geschikt | | |
| GG(G) | geschikt | | |
| CuZn | geschikt | | |
| Kunststof, GFK | geschikt | | |
| Lakken | beperkt geschikt | | |
| droog | geschikt | | |