


**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Satineerborstel RVS-draad 0,20 mm, Ø 100×70 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	568435
GTIN	4017359203613
Artikelklasse	57L

**Omschrijving****Uitvoering:**

Afmetingen **Ø 100×70 mm**, asgat-Ø 19 mm met dubbele spiebaan.

Gegolfde **RVS-draad**, **zeer bestand** tegen corrosie, zuren, logen en hoge temperaturen. Ideaal voor het satineren van edelstalen platen.

**Toepassing:**

Op satineermachines met afstandsringenset nr. 568439.

**Technische beschrijving**

Boring-Ø	19 mm
Borsteldraaddikte	0,2 mm
Borstelbreedte	70 mm
Borstel-Ø D <sub>1</sub>	100 mm
Productnaamattribuut	Ø 100×70 mm
Producttype	Satineerborstel

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

---

## Accessoires

Afstandsringenset6-delig

568439