

**Dop, 3/8 inch voor Torx®, Torx®-profiel: E8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	637450 E8
GTIN	4018754003686
Artikelklasse	63A

Omschrijving**Uitvoering:**

gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst.

Materiaal:

Hoogwaardig HPQ®-staal, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

Aandrijfvierkant: 3/8 inch

Profielmaat A: 7,5 mm

Ø uitgangzijde: 10,5 mm

Lengte: 28 mm

Technische beschrijving

Lengte	28 mm
Profielmaat A	7,5 mm
Ø uitgangzijde	10,5 mm
Torx®-profiel	E8
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Bitsoort	Dopsleutel voor TORX®-schroeven

Producttype

Dop