



## Steekringsleutel, Sleutelwijdte: 6mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	613500 6
GTIN	4018754018710
Artikelklasse	63A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.  
Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging.  
Ringzijde met **AS-Drive**-profiel. (Maat 3,2 – 5 met 6-kant).

#### Norm:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd; rondom gepolijst.

#### Opmerking:

#### Voordeel:

- **Bouten worden op de flanken gepakt. – De bouten worden gespaard. – Langere levensduur van de bout.**
- **Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap. – Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.**

**OPGELET!**

Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!

Aanbevolen productnummer: 613600

### Technische beschrijving

Sleutellengte L	105 mm
Sleutelwijdte	6 mm
maximale bekhoogte h <sub>1</sub>	4 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Maximale ringhoogte h <sub>2 max</sub>	6 mm

Norm	DIN 3113 A
Norm	ISO 3318
Norm	ISO 7738
Ringstand	15 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	vernikkeld en daarna verchromd
Producttype	Schroefsleutel