



## Dop voor bougies, 3/8 inch, Sleutelwijdte: 16mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	637310 16
GTIN	4018754003204
Artikelklasse	63A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties met **AS-Drive**-profiel waardoor bouten en moeren worden gespaard. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst. 12-kant doppen.

#### Materiaal:

Hoogwaardig HPQ®-staal, splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd.

### Technische beschrijving

Ø uitgangzijde	21,7 mm
Lengte	60 mm
Bitsoort	12-kant dopsleutel
Klemmechanisme voor bougies	Klemrubber
Sleutelwijdte	16 mm
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Producttype	Dop