



## Steekringsleutel inch, Sleutelwijdte: 3/4inch



### Bestelgegevens

Bestelnummer	613520 3/4
GTIN	4018754020201
Artikelklasse	63A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.

Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging.

Ringzijde met **AS-Drive**-profiel. (Maat 3,2 – 5 met 6-kant).

#### Norm:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd; rondom gepolijst.

#### Opmerking:

**AS-Drive** – het bijzondere profiel. Past uiterst nauwkeurig – ontwikkeld voor lucht- en ruimtevaart. Gereedschappen voorzien van dit profiel zijn te herkennen aan het **AS-Drive**-teken.

#### Voordelen:

- **Bouten worden op de flanken gepakt. – De bouten worden gespaard. – Langere levensduur van de bout.**
- **Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap. – Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.**

#### Voordeel:

- **Bouten worden op de flanken gepakt. – De bouten worden gespaard. – Langere levensduur van de bout.**
- **Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap. – Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.**

### Technische beschrijving

Sleutellengte L	230 mm
maximale bekhoogte h1	9 mm

Sleutelwijdte	3/4 inch
Sleutelwijdtematen	inch
Maximale ringhoogte $h_{2\max}$	14 mm
Ringstand	15 graden
Producttype	Schroefsleutel