



Dop voor bougies, 3/8 inch, Sleutelwijdte: 18mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	637310 18
GTIN	4018754003228
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties met **AS-Drive**-profiel waardoor bouten en moeren worden gespaard. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst. 6-kant doppen.

Materiaal:

Hoogwaardig HPQ®-staal, splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	18 mm
Klemmechanisme voor bougies	Klemrubber
Ø uitgangzijde	24,2 mm
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Lengte	65 mm
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Producttype	Dop