




## Dop, 3/8 inch voor Torx®, Torx®-profiel: E12



### Bestelgegevens

Bestelnummer	637450 E12
GTIN	4018754003709
Artikelklasse	63A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst.

#### Materiaal:

Hoogwaardig HPQ®-staal, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

Aandrijfvierkant: 3/8 inch

Profielmaat A: 11,1 mm

Ø uitgangzijde: 14,9 mm

Lengte: 28 mm

### Technische beschrijving

Torx®-profiel	E12
Lengte	28 mm
Profielmaat A	11,1 mm
Ø uitgangzijde	14,9 mm
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Bitsoort	Dopsleutel voor TORX®-schroeven

Producttype

Dop