

**Bitdop, 3/8 inch voor Torx® kort, Torx®-profiel: TX15****Bestelgegevens**

Bestelnummer	637560 TX15
GTIN	4018754002825
Artikelklasse	63A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst.

Kling van speciaal hooggelegerd staal, blank.

Norm:

DIN 7422

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd.

Technische beschrijving

Torx®-profiel	TX15/200
Profielmaat A	3,3 mm
Ø aandrijfzijde	17,8 mm
Lengte	49 mm
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Producttype	Dop

