




Gewrichtsdop, 3/8 inch, Sleutelwijdte: 16mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	637400 16
GTIN	4018754002528
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties met **AS-Drive**-profiel waardoor bouten en moeren worden gespaard. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst.

Norm:

DIN 3124 L

Materiaal:

Hoogwaardig HPQ[®]-staal, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

Technische beschrijving

Ø uitgangzijde	21,8 mm
Sleutelwijdte	16 mm
Lengte	51,5 mm
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Bitsoort	12-kant-dopsleutel
Producttype	Dop

