




Veeltanddop, 3/8 inch voor XZN-schroeven, Voor schroeven: M6



Bestelgegevens

Bestelnummer	637520 M6
GTIN	4018754002689
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst.

kling van speciaal hooggelegeerd staal, blank.

Norm:

DIN 7422

Materiaal:

Hoogwaardig HPQ®-staal, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

Technische beschrijving

Ø aandrijfzijde	17,8 mm
Voor schroeven	M6
Lengte	52 mm
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Bitsoort	Veeltandsleutel
Producttype	Dop

