



Steekringsleutelset, Aantal sleutels: 23



Bestelgegevens

Bestelnummer	613510 23
GTIN	4018754058303
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.

Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging.

Ringzijde met **AS-Drive**-profiel. (Maat 3,2 – 5 met 6-kant).

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd; rondom gepolijst.

Levering:

Resp. 1 steekringsleutel nr. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Maat 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Opmerking:

Voordeel:

- **Bouten worden op de flanken gepakt. – De bouten worden gespaard. – Langere levensduur van de bout.**
- **Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap. – Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.**

Technische beschrijving

Aantal sleutels	23
Sleutelwijdtematen	metrisch

Ringstand	15 graden
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	vernikkeld en daarna verchromd
Producttype	Schroefsleutel

Accessoires

Steekringsleutel Sleutelwijdte 15 mm	613500 15
Steekringsleutel Sleutelwijdte 27 mm	613500 27
Steekringsleutel Sleutelwijdte 5,5 mm	613500 5,5
Steekringsleutel Sleutelwijdte 16 mm	613500 16
Steekringsleutel Sleutelwijdte 19 mm	613500 19
Steekringsleutel Sleutelwijdte 6 mm	613500 6
Steekringsleutel Sleutelwijdte 21 mm	613500 21
Steekringsleutel Sleutelwijdte 20 mm	613500 20
Steekringsleutel Sleutelwijdte 7 mm	613500 7
Steekringsleutel Sleutelwijdte 22 mm	613500 22
Steekringsleutel Sleutelwijdte 34 mm	613500 34
Steekringsleutel Sleutelwijdte 30 mm	613500 30
Steekringsleutel Sleutelwijdte 8 mm	613500 8
Steekringsleutel Sleutelwijdte 13 mm	613500 13
Steekringsleutel Sleutelwijdte 17 mm	613500 17
Steekringsleutel Sleutelwijdte 12 mm	613500 12
Steekringsleutel Sleutelwijdte 10 mm	613500 10
Steekringsleutel Sleutelwijdte 14 mm	613500 14
Steekringsleutel Sleutelwijdte 18 mm	613500 18
Steekringsleutel Sleutelwijdte 11 mm	613500 11
Steekringsleutel Sleutelwijdte 24 mm	613500 24
Steekringsleutel Sleutelwijdte 9 mm	613500 9

Steekringsleutel Sleutelwijdte 32 mm

613500 32