



Steekringsleutel, Sleutelwijdte: 38mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 613500 38 |
| GTIN | 4018754019014 |
| Artikelklasse | 63A |

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.
Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging.
Ringzijde met **AS-Drive**-profiel. (Maat 3,2 – 5 met 6-kant).

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd; rondom gepolijst.

Opmerking:

Voordeel:

- **Bouten worden op de flanken gepakt. – De bouten worden gespaard. – Langere levensduur van de bout.**
- **Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap. – Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.**

OPGELET!

Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!

Aanbevolen productnummer: 613600

Technische beschrijving

| | |
|--|----------|
| Sleutelwijdte | 38 mm |
| Sleutellengte L | 480 mm |
| maximale bekhoogte h ₁ | 11 mm |
| Sleutelwijdtematen | metrisch |
| Maximale ringhoogte h _{2 max} | 19 mm |

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Norm | DIN 3113 A |
| Norm | ISO 3318 |
| Norm | ISO 7738 |
| Ringstand | 15 graden |
| Productieproces | matrijsgesmeed |
| Materiaal | Chrome-Alloy-Steel |
| Oppervlak | vernikkeld en daarna verchromd |
| Producttype | Schroefsleutel |