



## Steekringsleutelset, Aantal sleutels: 13ZOLL



### Bestelgegevens

Bestelnummer	613510 13ZOLL
GTIN	4018754080892
Artikelklasse	63A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.

Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging.

Ringzijde met **AS-Drive**-profiel. (Maat 3,2 – 5 met 6-kant).

#### Norm:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd; rondom gepolijst.

#### Levering:

Resp. 1 steekringsleutel nr. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16; 1 inch

#### Opmerking:

##### Voordeel:

- **Bouten worden op de flanken gepakt. – De bouten worden gespaard. – Langere levensduur van de bout.**
- **Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap. – Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.**

### Technische beschrijving

Aantal sleutels	13
Sleutelwijdtematen	inch

Ringstand	15 graden
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	vernikkeld en daarna verchromd
Producttype	Schroefsleutel

## Accessoires

Steekringsleutel inch Sleutelwijdte 7/8 inch	613520 7/8
Steekringsleutel inch Sleutelwijdte 15/16 inch	613520 15/16
Steekringsleutel inch Sleutelwijdte 3/8 inch	613520 3/8
Steekringsleutel inch Sleutelwijdte 13/16 inch	613520 13/16
Steekringsleutel inch Sleutelwijdte 3/4 inch	613520 3/4
Steekringsleutel inch Sleutelwijdte 9/16 inch	613520 9/16
Steekringsleutel inch Sleutelwijdte 1/4 inch	613520 1/4
Steekringsleutel inch Sleutelwijdte 1 inch	613520 1
Steekringsleutel inch Sleutelwijdte 5/16 inch	613520 5/16
Steekringsleutel inch Sleutelwijdte 5/8 inch	613520 5/8
Steekringsleutel inch Sleutelwijdte 1/2 inch	613520 1/2
Steekringsleutel inch Sleutelwijdte 11/16 inch	613520 11/16
Steekringsleutel inch Sleutelwijdte 7/16 inch	613520 7/16