



Dop, 3/8 inch voor Torx®, Torx®-profiel: E6



Bestelgegevens

Bestelnummer	637450 E6
GTIN	4018754003662
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst.

Materiaal:

Hoogwaardig HPQ®-staal, splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd.

Aandrijfvierkant: 3/8 inch

Profielmaat A: 5,7 mm

Ø uitgangzijde: 8 mm

Lengte: 28 mm

Technische beschrijving

Lengte	28 mm
Profielmaat A	5,7 mm
Ø uitgangzijde	8 mm
Torx®-profiel	E6
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Bitsoort	Dopsleutel voor TORX®-schroeven

Producttype

Dop