

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY
**Ronde draadborstel (groen) RVS-draad 0,30 mm, Borstel-Ø  
 D1×bezettingsbreedte L1: 100X20mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	570200 100X20
GTIN	4017359004487
Artikelklasse	57L

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Ongetordeerd draad, stevig in het stalen lichaam vastgeperst. **Hoge draaddichtheid**, rondloopnauwkeurigheid en slijtvastheid. Aanpassing aan verschillende opnameboringen mogelijk door middel van **verwisselbare reduceerringen** (in de levering opgenomen).

**Toepassing:**

Toepassing op slijp-en polijstmachines of machines met flexibele as.  
 Voor het opruwen, reinigen, ontroesten, verwijderen van walshuid enz.

**Technische beschrijving**

Lengte borsteldeel H <sub>1</sub>	23 mm
Reduceerring-Ø	12/12,7/16/20/22,2/25,4 mm
Borstel-Ø D <sub>1</sub>	100 mm
Maximaal toerental	8000 min <sup>-1</sup>
Borstelbreedte	19 mm
Boring-Ø d <sub>1</sub>	30 mm

Producttype

Ronde borstel