

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Conische borstel gebogen RVS-draad 0,50 mm, Borstel-Ø D1×schroefdraad M: 115XM14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	571350 115XM14
GTIN	4017359044025
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**

Gebogen **conische borstel** met gladde draad, 0,50 mm, **gedraaid** en stevig in het stalen lichaam geperst. **Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.**

Toepassing:

Linksom gedraaid, vroegtijdig opendraaien wordt betrouwbaar voorkomen.

Ideaal voor bewerking op moeilijk toegankelijke plaatsen en voor zwaar borstelwerk zoals verwijderen van walshuid en slakken, ontroesten, opruwen, trimmen van metalen delen en schoonborstelen van bekistingsplanken.

Met **inwendige schroefdraad M14**, voor directe opname **op haakse slijpers**.

Technische beschrijving

Borstel-Ø D ₁	115 mm
Aantal gedraaide draaddelen	20
Lengte borsteldeel H ₁	24 mm
Borsteldraaddikte	0,5 mm

Maximaal toerental	12500 min ⁻¹
Bezetting breedte L ₁	12 mm
Schroefdraad M	M14
Bezetting materiaal	RVS-draad
Draaiing van draaddelen	linksom gedraaid
Producttype	Conische borstel