

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Ronde borstel Staaldraad 0,50 mm, Borstel-Ø D1×boring-Ø d1 / schroefdraad M: 178X22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	571200 178X22
GTIN	4017359005095
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**

Rechte ronde borstel met gladde draad, 0,50 mm, **gedraaid** en stevig in het stalen lichaam geperst. **Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.**

Toepassing:

Linksom gedraaid, vroegtijdig opendraaien wordt betrouwbaar voorkomen.

Voor zwaar borstelwerk zoals verwijderen van walshuid en slakken, ontroesten, opruwen, trimmen van metalen delen en schoonborstelen van bekistingsplanken.

Technische beschrijving

Borsteldraaddikte	0,5 mm
Maximaal toerental	12500 min ⁻¹
Borstel-Ø D ₁	178 mm
Lengte borsteldeel H ₁	38 mm
Aantal gedraaide draaddelen	32

Bezetting breedte L ₁	14 mm
Boring-Ø d ₁	22 mm
Bezetting materiaal	Staaldraad
Draaiing van draaddelen	linksom gedraaid
Producttype	Ronde borstel