

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Ronde draadborstel Staaldraad 0,30 / 0,35 mm, Borstel-Ø  
D1×bezettingsbreedte L1: 150X30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	570100 150X30
GTIN	4017359025697
Artikelklasse	57L

**Omschrijving****Uitvoering:**

Ongetordeerd draad, stevig in het stalen lichaam vastgeperst. **Hoge draaddichtheid**, rondloopnauwkeurigheid en slijtvastheid. Aanpassing aan verschillende opnameboringen mogelijk door middel van **verwisselbare reduceerringen** (in de levering opgenomen).

**Toepassing:**

Toepassing op slijp- en polijstmachines of machines met flexibele as.  
Voor het opruwen, reinigen, ontroesten, verwijderen van walshuid enz.

**Technische beschrijving**

Borstel-Ø D <sub>1</sub>	150 mm
Lengte borsteldeel H <sub>1</sub>	33 mm
Reduceerring-Ø	12,7/16/20/22,2/25,4/32 mm
Maximaal toerental	6000 min <sup>-1</sup>
Borstelbreedte	26 mm
Boring-Ø d <sub>1</sub>	40 mm

Producttype

Ronde borstel