

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Enkelrijige ronde borstel Staaldraad 0,30 mm, Borstel-Ø D1×borstelbreedte: 100X12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	570300 100X12
GTIN	4017359099681
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**

Enkelrijige borstels met gegolfd borstelmetaal. Geschikt voor het reinigen van spaankamers.

Toepassing:

Voor het opruwen, reinigen, ontroesten, verwijderen van walshuid enz. Enkelrijige borstels kunnen door aaneenschakelen worden gemonteerd tot **walsen met variabele breedte**. Voor individuele toepassing op slijpmachines.

Technische beschrijving

Lengte borsteldeel H ₁	21 mm
Asgat-Ø uitbaarbaar tot	20 mm
Borstelbreedte	12 mm
Borstel-Ø D ₁	100 mm
Maximaal toerental	8000 min ⁻¹
Boring-Ø d ₁	12 mm

Bezettingmateriaal	Staaldraad
Borsteldraaddikte	0,3 mm
Producttype	Ronde borstel