

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Ronde borstel Staaldraad 0,50 mm, Borstel-Ø D1×boring-Ø d1 / schroefdraad M: 200X22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	571200 200X22
GTIN	4017359013779
Artikelklasse	57L

**Omschrijving****Uitvoering:**

Rechte ronde borstel met gladde draad, 0,50 mm, **gedraaid** en stevig in het stalen lichaam geperst. **Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.**

**Toepassing:**

**Linksom gedraaid**, vroegtijdig opendraaien wordt betrouwbaar voorkomen.

Voor zwaar borstelwerk zoals verwijderen van walshuid en slakken, ontroesten, opruwen, trimmen van metalen delen en schoonborstelen van bekistingsplanken.

**Technische beschrijving**

Borstel-Ø D <sub>1</sub>	200 mm
Borsteldraaddikte	0,5 mm
Maximaal toerental	9000 min <sup>-1</sup>
Lengte borsteldeel H <sub>1</sub>	41 mm
Aantal gedraaide draaddelen	36

Bezetting breedte L <sub>1</sub>	14 mm
Boring-Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Bezetting materiaal	Staaldraad
Draaiing van draaddelen	linksom gedraaid
Producttype	Ronde borstel