

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Ronde borstel Nylonborstel 0,50 mm, Borstel-Ø D1×bezettingsbreedte L1:
100X12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	570335 100X12
GTIN	4017359107775
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**Gegolfde **nylonborstel zonder slijpmiddeltoevoeging**.**Toepassing:**Op cirkel- en lintzaagmachines voor **spaankamerreiniging** en ter voorkoming van opbouwsnijcanten.**Technische beschrijving**

Asgat-Ø uitboorbaar tot	20 mm
Borstel-Ø D ₁	100 mm
Maximaal toerental	8000 min ⁻¹
Lengte borsteldeel H ₁	21 mm
Borstelbreedte	12 mm
Boring-Ø d ₁	12 mm

Bezettingmateriaal	Nylonborstel
Borsteldraaddikte	0,5 mm
Producttype	Ronde borstel