

**Steek-ringsleutel, Sleutelwijdte: 7 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	613700 7
GTIN	4045197159441
Artikelklasse	61A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.

Met stroeve, handzame geprofileerde schacht. Uiterst robuust en extreem sterk. Ringzijde met **AS-drive**-profiel.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; verchromd (splintervrij); rondom gepolijst.

Opmerking:

AS-drive – het bijzondere profiel. Past uiterst nauwkeurig – ontwikkeld voor lucht- en ruimtevaart. Gereedschappen voorzien van dit profiel zijn te herkennen aan het **AS-drive**-teken.

Voordelen:

- **Bouten worden op de flanken gepakt. – De bouten worden gespaard. – Langere levensduur van de bout.**
- **Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap. – Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.**

Sleutellengte L: 110 mm

maximale bekhoogte h₁: 4 mm

Maximale ringhoogte h_{2 max}: 7 mm

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	7 mm
maximale bekhoogte h ₁	4 mm
Sleutellengte L	110 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch

Maximale ringhoogte $h_{2\max}$

7 mm

Ringstand

15 graden