


**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Enkelrijige ronde borstel Staaldraad 0,30 mm, Borstel-Ø D1×borstelbreedte: 150X14mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 570300 150X14 |
| GTIN          | 4017359079331 |
| Artikelklasse | 57L           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Enkelrijige borstels** met gegolfd borstelmetaal.

**Toepassing:**

Voor het opruwen, reinigen, ontroesten, verwijderen van walshuid enz. Enkelrijige borstels kunnen door aaneenschakelen worden gemonteerd tot **walsen met variabele breedte**. Voor individuele toepassing op slijpmachines.

**Technische beschrijving**

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Maximaal toerental                | 6000 min <sup>-1</sup> |
| Asgat-Ø uitbaarbaar tot           | 30 mm                  |
| Borstel-Ø D <sub>1</sub>          | 150 mm                 |
| Borstelbreedte                    | 14 mm                  |
| Lengte borsteldeel H <sub>1</sub> | 32 mm                  |
| Boring-Ø d <sub>1</sub>           | 12 mm                  |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Bezettingmateriaal | Staaldraad    |
| Borsteldraaddikte  | 0,3 mm        |
| Producttype        | Ronde borstel |