

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Ronde afbraamborstel Staaldraad 0,35 mm, Borstel-Ø D1×bezettingsbreedte L1: 250X60mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	570500 250X60
GTIN	4017359039052
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**

Asgat 50,8 mm met dubbele spiebaan 13×7. Andere asgaten mogelijk.

Gegolfde hoogvaste **staaldraad**.

Toepassing:

Voor alle gangbare tafel-afbraammachines. Door speciaal draad bijzonder hoge standtijden. Ideaal voor het efficiënt afbramen van platijzers, profielen, buizen, armaturen, kunststof delen etc.

Opmerking:

Alleen de uiteinden van de borsteldraden werken in op het werkstuk. Een te grote aandrukkracht verbetert niet het resultaat, maar verhoogt het benodigde aandrijfvermogen en verkort de levensduur van de borstel.

Technische beschrijving

Borstel-Ø D ₁	250 mm
Lengte borsteldeel H ₁	50 mm

Maximaal toerental	3600 min ⁻¹
Borstelbreedte	58 mm
Bezettingmateriaal	Staaldraad
Borsteldraaddikte	0,35 mm
Aandrijfmachine	Tafel-afbraammachine
Producttype	Ronde borstel