

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY
**Ronde draadborstel Staaldraad 0,30 / 0,35 mm, Borstel-Ø
 D1×bezettingsbreedte L1: 200X38mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	570100 200X38
GTIN	4017359037157
Artikelklasse	57L

Omschrijving
Uitvoering:

Ongetordeerd draad, stevig in het stalen lichaam vastgeperst. **Hoge draaddichtheid**, rondloopnauwkeurigheid en slijtvastheid. Aanpassing aan verschillende opnameboringen mogelijk door middel van **verwisselbare reduceerringen** (in de levering opgenomen).

Toepassing:

Toepassing op slijp- en polijstmachines of machines met flexibele as.
 Voor het opruwen, reinigen, ontroesten, verwijderen van walshuid enz.

Technische beschrijving

Borstel-Ø D ₁	200 mm
Lengte borsteldeel H ₁	48 mm
Reduceerring-Ø	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Maximaal toerental	6000 min ⁻¹
Borstelbreedte	29 mm
Boring-Ø d ₁	50 mm

Producttype

Ronde borstel