



Steekringsleutel inch, Sleutelwijdte: 15/16inch



Bestelgegevens

Bestelnummer	613520 15/16
GTIN	4018754020249
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.

Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging.

Ringzijde met **AS-Drive**-profiel. (Maat 3,2 – 5 met 6-kant).

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd; rondom gepolijst.

Opmerking:

AS-Drive – het bijzondere profiel. Past uiterst nauwkeurig – ontwikkeld voor lucht- en ruimtevaart. Gereedschappen voorzien van dit profiel zijn te herkennen aan het **AS-Drive**-teken.

Voordelen:

- **Bouten worden op de flanken gepakt. – De bouten worden gespaard. – Langere levensduur van de bout.**
- **Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap. – Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.**

Voordeel:

- **Bouten worden op de flanken gepakt. – De bouten worden gespaard. – Langere levensduur van de bout.**
- **Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap. – Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.**

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	15/16 inch
maximale bekhoogte h1	12 mm

Sleutellengte L	280 mm
Sleutelwijdtematen	inch
Maximale ringhoogte $h_{2\max}$	16 mm
Ringstand	15 graden
Producttype	Schroefsleutel