




## Diamant-doorslijpschijf PREMIUM\*\*\* tegels, Schijf-Ø: 115mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	569750 115
GTIN	9003176395599
Artikelklasse	53T

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Diamant-doorslijpschijven voor droog en nat doorslijpen. Asgat-Ø 22,23 mm.

- **Korte doorslijptijden door diamanten met grote snijcapaciteit.**
- **Extreem hoge standtijd, minder vaak verwisselen van schijven.**
- **Gelijkblijvende diameter, daardoor altijd de volle snijdiepte.**
- **Minder last van stof, want nauwelijks schijfslijtage.**

**Tegelschijf** met doorlopende snijrand, schijfbreedte **1,2 mm** (Ø 115) en **1,6 mm** (Ø 230), zeer goed verspanend, laaghoogte 10 mm. Speciaal voor tegels en granietplaten. **Tegelschijf** met doorlopende snijrand, schijfbreedte **1,2 mm** (Ø 115), zeer goed verspanend, laaghoogte 10 mm. Speciaal voor tegels en granietplaten.

#### Uitvoering promotietekst:

Diamant-doorslijpschijven voor **droog en nat doorslijpen**. Boring-Ø 22,23 mm.

Krachtig slijpende diamant-doorslijpschijf voor **tegels en granietplaten**.

#### Toepassing:

voor het doorslijpen van alle gangbare bouwmaterialen, zoals beton (ook gewapend), baksteen, natuursteen, tegels, keramiek, staal etc.

#### Materiaal:

Geoptimaliseerd voor: keramische tegels, gres, porselein.

#### Opmerking:

- **Diamantlaag in de fabriek voorgescherpt. Altijd de draairichting aanhouden!**
- **Andere diamant-doorslijpschijven op aanvraag.**

## Technische beschrijving

Schijfbreedte	1,2 mm
Boring-Ø	22,23 mm
Slijplaag hoogte	10 mm
Schijf-Ø	115 mm
Maximaal toerental	13300 min <sup>-1</sup>
Slijpmiddel	Diamant
Slijpmiddelaanduiding	D
geoptimaliseerd voor materiaal	Steen
Vorm	41
Vormbeschrijving	recht
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf