

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Komborstel Staaldraad 0,35 mm, Borstel-Ø D1×schroefdraad M: 65XM14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	572000 65XM14
GTIN	4017359006580
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**

Glad draad, **gedraaid** en stevig in het stalen lichaam geperst. **Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.**

Toepassing:

Speciaal voor bevestiging op haakse slijpers.
Met **binnendraad M14.**

Technische beschrijving

Borstel-Ø D ₁	65 mm
Maximaal toerental	12500 min ⁻¹
Borsteldraaddikte	0,35 mm
Lengte borsteldeel H ₁	20 mm
Veiligheidssteunring	nee
Schroefdraad M	M14
Bezettingmateriaal	Staaldraad

Producttype

Komborstel