

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Enkelrijige ronde borstel Staaldraad 0,30 mm, Borstel-Ø D1×borstelbreedte: 200X16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	570300 200X16
GTIN	4017359147245
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**

Enkelrijige borstels met gegolfd borstelmetaal.

Toepassing:

Voor het opruwen, reinigen, ontroesten, verwijderen van walshuid enz. Enkelrijige borstels kunnen door aaneenschakelen worden gemonteerd tot **walsen met variabele breedte**. Voor individuele toepassing op slijpmachines.

Technische beschrijving

Borstel-Ø D ₁	200 mm
Borstelbreedte	16 mm
Asgat-Ø uitbaarbaar tot	80 mm
Maximaal toerental	6000 min ⁻¹
Lengte borsteldeel H ₁	33 mm
Boring-Ø d ₁	16 mm

Bezettingmateriaal	Staaldraad
Borsteldraaddikte	0,3 mm
Producttype	Ronde borstel