

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Ronde borstel RVS-draad 0,50 mm, Borstel-Ø D1×boring-Ø d1 / schroefdraad M: 115X22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	571250 115X22
GTIN	4017359013687
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**

Rechte ronde borstel met gladde draad, 0,50 mm, **gedraaid** en stevig in het stalen lichaam geperst. **Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.**

Toepassing:

Linksom gedraaid, vroegtijdig opendraaien wordt betrouwbaar voorkomen.

Voor zwaar borstelwerk zoals verwijderen van walshuid en slakken, ontroesten, opruwen, trimmen van metalen delen en schoonborstelen van bekistingsplanken.

Technische beschrijving

Borstel-Ø D ₁	115 mm
Borsteldraaddikte	0,5 mm
Lengte borsteldeel H ₁	24 mm
Maximaal toerental	12500 min ⁻¹
Aantal gedraaide draaddelen	20

Bezetting breedte L ₁	14 mm
Boring-Ø d ₁	22 mm
Bezetting materiaal	RVS-draad
Draaiing van draaddelen	linksom gedraaid
Producttype	Ronde borstel