

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Ronde draadborstel Staaldraad 0,30 / 0,35 mm, Borstel-Ø
D1×bezettingsbreedte L1: 250X30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	570100 250X30
GTIN	4017359079966
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**

Ongetordeerd draad, stevig in het stalen lichaam vastgeperst. **Hoge draaddichtheid**, rondloopnauwkeurigheid en slijtvastheid. Aanpassing aan verschillende opnameboringen mogelijk door middel van **verwisselbare reduceerringen** (in de levering opgenomen). Asgat met dubbele spiebaan.

Toepassing:

Toepassing op slijp-en polijstmachines of machines met flexibele as.
Voor het opruwen, reinigen, ontroesten, verwijderen van walshuid enz.

Technische beschrijving

Reduceerring-Ø	12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm
Lengte borsteldeel H ₁	50 mm
Asgat-Ø uitboorbaar tot	80 mm
Borstel-Ø D ₁	250 mm
Maximaal toerental	3600 min ⁻¹

Borstelbreedte	25 mm
Boring-Ø d ₁	50,8 mm
Producttype	Ronde borstel