

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Ronde borstel RVS-draad 0,50 mm, Borstel-Ø D1×boring-Ø d1 / schroefdraad M: 178X22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	571250 178X22
GTIN	4017359017753
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**

Rechte ronde borstel met gladde draad, 0,50 mm, **gedraaid** en stevig in het stalen lichaam geperst. **Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.**

Toepassing:

Linksom gedraaid, vroegtijdig opendraaien wordt betrouwbaar voorkomen.

Voor zwaar borstelwerk zoals verwijderen van walshuid en slakken, ontroesten, opruwen, trimmen van metalen delen en schoonborstelen van bekistingsplanken.

Technische beschrijving

Borsteldraaddikte	0,5 mm
Lengte borsteldeel H ₁	38 mm
Borstel-Ø D ₁	178 mm
Maximaal toerental	12500 min ⁻¹
Aantal gedraaide draaddelen	32

Bezetting breedte L ₁	14 mm
Boring-Ø d ₁	22 mm
Bezetting materiaal	RVS-draad
Draaiing van draaddelen	linksom gedraaid
Producttype	Ronde borstel