

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Ronde draadborstel Staaldraad 0,30 / 0,35 mm, Borstel-Ø
D1×bezettingsbreedte L1: 300X35mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	570100 300X35
GTIN	4017359005453
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**

Ongetordeerd draad, stevig in het stalen lichaam vastgeperst. **Hoge draaddichtheid**, rondloopnauwkeurigheid en slijtvastheid. Aanpassing aan verschillende opnameboringen mogelijk door middel van **verwisselbare reduceerringen** (in de levering opgenomen). Asgat met dubbele spiebaan.

Toepassing:

Toepassing op slijp-en polijstmachines of machines met flexibele as.
Voor het opruwen, reinigen, ontroesten, verwijderen van walshuid enz.

Technische beschrijving

Asgat-Ø uitbaarbaar tot	100 mm
Borstel-Ø D ₁	300 mm
Reduceerring-Ø	30 mm
Lengte borsteldeel H ₁	60 mm
Maximaal toerental	3000 min ⁻¹

Borstelbreedte	26 mm
Boring-Ø d ₁	50,8 mm
Producttype	Ronde borstel