

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Komborstel Staaldraad 0,50 mm, Borstel-Ø D1×schroefdraad M: 80XM14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	572100 80XM14
GTIN	4017359006467
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**

Glad draad, **gedraaid** en stevig in het stalen lichaam geperst. **Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.** Met **veiligheidssteuning**, na verwijdering is verdere borstelhoogte beschikbaar.

Toepassing:

Speciaal voor bevestiging op haakse slijpers.
Met **binnendraad M14.**

Technische beschrijving

Borsteldraaddikte	0,5 mm
Borstel-Ø D ₁	80 mm
Lengte borsteldeel H ₁	25 + 15 mm
Veiligheidssteuning	ja
Maximaal toerental	9000 min ⁻¹
Schroefdraad M	M14

Bezettingmateriaal	Staaldraad
Producttype	Komborstel