


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Ronde borstel Afwisselend gedraaid, RVS-draad 0,50 mm, Borstel-Ø D1×boring-Ø d1 / schroefdraad M: 115X22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	571255 115X22
GTIN	4017359385845
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**

Rechte ronde borstel met gladde draad, 0,50 mm, **gedraaid** en stevig in het stalen lichaam geperst. **Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.**

Toepassing:

Afwisselend gedraaid (rechts / links) voor een hogere agressiviteit bij zwaar borstelwerk. Zeer geschikt voor het gebruik bij hoeken en randen, geluidsarm draaiend.

Voor zwaar borstelwerk zoals verwijderen van walshuid en slakken, ontroesten, opruwen, trimmen van metalen delen en schoonborstelen van bekistingsplanken.

Technische beschrijving

Lengte borsteldeel H ₁	24 mm
Borstel-Ø D ₁	115 mm
Borsteldraaddikte	0,5 mm
Maximaal toerental	12500 min ⁻¹

Aantal gedraaide draaddelen	20
Bezetting breedte L ₁	14 mm
Boring-Ø d ₁	22 mm
Bezetting materiaal	RVS-draad
Producttype	Ronde borstel