

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Ronde draadborstel Staaldraad 0,20 mm, Borstel-Ø D1×bezettingsbreedte L1: 150X30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	570150 150X30
GTIN	4017359077078
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**

Ongetordeerd draad, stevig in het stalen lichaam vastgeperst. **Hoge draaddichtheid**, rondloopnauwkeurigheid en slijtvastheid. Aanpassing aan verschillende opnameboringen mogelijk door middel van **verwisselbare reduceerringen** (in de levering opgenomen).

Toepassing:

Toepassing op slijp- en polijstmachines of machines met flexibele as.
Voor het opruwen, reinigen, ontroesten, verwijderen van walshuid enz.

Technische beschrijving

Lengte borsteldeel H ₁	33 mm
Reduceerring-Ø	12,7/16/20/22,2/25,4/32 mm
Borstel-Ø D ₁	150 mm
Maximaal toerental	6000 min ⁻¹
Borstelbreedte	26 mm
Boring-Ø d ₁	40 mm

Producttype

Ronde borstel