




## Diamant-doorslijpschijf PREMIUM\*\*\* muurfrees, Schijf-Ø: 125mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	569770 125
GTIN	9003175980086
Artikelklasse	53T

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Diamant-doorslijpschijven voor droog en nat doorslijpen. Asgat-Ø 22,23 mm.

- **Korte doorslijptijden door diamanten met grote snijcapaciteit.**
- **Extreem hoge standtijd, minder vaak verwisselen van schijven.**
- **Gelijkblijvende diameter, daardoor altijd de volle snijdiepte.**
- **Minder last van stof, want nauwelijks schijfslijtage.**

**Muurfrees**, geen oververhitting, altijd per paar vervangen.

#### Toepassing:

voor het doorslijpen van alle gangbare bouwmaterialen, zoals beton (ook gewapend), baksteen, natuursteen, tegels, keramiek, staal etc.

#### Materiaal:

Geoptimaliseerd voor: beton, baksteen, gasbeton.

#### Opmerking:

- **Diamantlaag in de fabriek voorgeschert. Altijd de draairichting aanhouden!**
- **Andere diamant-doorslijpschijven op aanvraag.**

### Technische beschrijving

Boring-Ø	22,23 mm
Schijf-Ø	125 mm
Maximaal toerental	12200 min <sup>-1</sup>
Slijpmiddel	Diamant
Slijpmiddelaanduiding	D
geoptimaliseerd voor materiaal	Steen
Vorm	41
Vormbeschrijving	recht
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf