

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Enkelrijige ronde borstel RVS-draad 0,30 mm, Borstel-Ø D1×borstelbreedte: 150X14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	570310 150X14
GTIN	4017359153444
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**

Enkelrijige borstels met gegolfd borstelmetaal.

Toepassing:

Voor het opruwen, reinigen, ontroesten, verwijderen van walshuid enz. Enkelrijige borstels kunnen door aaneenschakelen worden gemonteerd tot **walsen met variabele breedte**. Voor individuele toepassing op slijpmachines.

Technische beschrijving

Borstel-Ø D ₁	150 mm
Asgat-Ø uitbaarbaar tot	30 mm
Lengte borsteldeel H ₁	32 mm
Maximaal toerental	6000 min ⁻¹
Borstelbreedte	14 mm
Boring-Ø d ₁	12 mm

Bezettingmateriaal	RVS-draad
Borsteldraaddikte	0,3 mm
Producttype	Ronde borstel