

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Ronde draadborstel Messingdraad 0,15 mm, Borstel-Ø D1×bezettingsbreedte L1: 80X22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	571050 80X22
GTIN	4017359162842
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**

Gegolfd draad, stevig in het stalen lichaam vastgeperst. **Grote draaddichtheid**, hoge rondloopnauwkeurigheid en grote slijtvastheid. Aanpassing aan verschillende opnameboringen mogelijk door middel van **verwisselbare reduceerringen** (in de levering opgenomen).

Toepassing:

Toepassing op slijp-en polijstmachines of machines met flexibele as.

Voor de bewerking van messing, koper, lichtmetaal etc. Voor polijsten, het fijnere borstelwerk etc.

Technische beschrijving

Borstel-Ø D ₁	80 mm
Reduceerring-Ø	8 mm
Lengte borsteldeel H ₁	20 mm
Maximaal toerental	10000 min ⁻¹

Borstelbreedte	24 mm
Boring-Ø d ₁	20 mm
Producttype	Ronde borstel