

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Conische borstel gebogen Staaldraad 0,50 mm, Borstel-Ø D1×schroefdraad M: 100XM14mm****Bestelgegevens**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer  | 571300 100XM14 |
| GTIN          | 4017359041444  |
| Artikelklasse | 57L            |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gebogen **conische borstel** met gladde draad, 0,50 mm, **gedraaid** en stevig in het stalen lichaam geperst. **Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.**

**Toepassing:**

**Linksom gedraaid**, vroegtijdig opendraaien wordt betrouwbaar voorkomen.

Ideaal voor bewerking op moeilijk toegankelijke plaatsen en voor zwaar borstelwerk zoals verwijderen van walshuid en slakken, ontroesten, opruwen, trimmen van metalen delen en schoonborstelen van bekistingsplanken.

Met **inwendige schroefdraad M14**, voor directe opname **op haakse slijpers**.

**Technische beschrijving**

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Borsteldraaddikte           | 0,5 mm                  |
| Aantal gedraaide draaddelen | 18                      |
| Maximaal toerental          | 12500 min <sup>-1</sup> |
| Borstel-Ø D <sub>1</sub>    | 100 mm                  |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Lengte borsteldeel H <sub>1</sub> | 20 mm            |
| Bezetting breedte L <sub>1</sub>  | 12 mm            |
| Schroefdraad M                    | M14              |
| Bezetting materiaal               | Staal draad      |
| Draaiing van draaddelen           | linksom gedraaid |
| Producttype                       | Conische borstel |