

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Ronde draadborstel Messingdraad 0,15 mm, Borstel-Ø D1×bezettingsbreedte L1: 120X30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	571050 120X30
GTIN	4017359162750
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**

Gegolfd draad, stevig in het stalen lichaam vastgeperst. **Grote draaddichtheid**, hoge rondloopnauwkeurigheid en grote slijtvastheid. Aanpassing aan verschillende opnameboringen mogelijk door middel van **verwisselbare reduceerringen** (in de levering opgenomen).

Toepassing:

Toepassing op slijp-en polijstmachines of machines met flexibele as.

Voor de bewerking van messing, koper, lichtmetaal etc. Voor polijsten, het fijnere borstelwerk etc.

Technische beschrijving

Reduceerring-Ø	12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm
Borstel-Ø D ₁	120 mm
Lengte borsteldeel H ₁	33 mm
Maximaal toerental	6000 min ⁻¹

Borstelbreedte	25 mm
Boring-Ø d ₁	30 mm
Producttype	Ronde borstel