

**Steekringsleutel, gefosfateerd, Sleutelwijdte: 27mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	613900 27
GTIN	4045197385239
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

c=Chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

Technische beschrijving

maximale bekhoogte h1	13 mm
Sleutelwijdte	27 mm
Sleutellengte L	310 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Maximale ringhoogte h _{2 max}	18 mm
Ringstand	15 graden
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	gefosfateerd
Productnaamattribuut	gefosfateerd
Producttype	Schroefleutel

