

**Bitdop voor binnenzeskantbouten, 3/8 inch, Zeskant: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	637620 10
GTIN	4045197163554
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Kling van speciaal hooggelegeerd staal, blank.

Norm:

DIN 7422

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Opmerking:

GARANT en HOLEX bitdoppen voor binnenzeskantbouten ook in inchmaten verkrijgbaar in onze eShop (GARANT: nr. 637632; HOLEX: nr. 637622).

Technische beschrijving

Ø aandrijfzijde	19 mm
Zeskant	10 mm
Lengte	46 mm
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Bitsoort	6-kant-schroevendraaier
Producttype	Dop

