


**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Enkelrijige ronde borstel microschurend, 0,6 mm, SiC 120, Borstel-Ø D1×borstelbreedte: 100X12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	570320 100X12
GTIN	4017359163825
Artikelklasse	57L

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Enkelrijige borstels** met gegolfd borstelmetaal.

**Toepassing:**

Voor het opruwen, reinigen, ontroesten, verwijderen van walshuid enz. Enkelrijige borstels kunnen door aaneenschakelen worden gemonteerd tot **walsen met variabele breedte**. Voor individuele toepassing op slijpmachines.

**Technische beschrijving**

Maximaal toerental	8000 min <sup>-1</sup>
Lengte borsteldeel H <sub>1</sub>	21 mm
Asgat-Ø uitboorbaar tot	20 mm
Borstel-Ø D <sub>1</sub>	100 mm
Borstelbreedte	12 mm
Boring-Ø d <sub>1</sub>	12 mm

Slijpmiddel	Met siliciumcarbide (SiC)
Bezettingmateriaal	microschurend, schuurnylon
Slijpmiddelaanduiding	SiC
Borsteldraaddikte	0,6 mm
Producttype	Ronde borstel