



## Steekringsleutelset, Aantal sleutels: 9



### Bestelgegevens

Bestelnummer	613710 9
GTIN	4045197159663
Artikelklasse	61A

### Omschrijving

**Uitvoering:**

matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.

Met stroeve, handzame geprofileerde schacht. Uiterst robuust en extreem sterk. Ringzijde met **AS-drive**-profiel.

**Norm:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiaal:**

Chrome-Alloy-Steel; verchromd (splintervrij); rondom gepolijst.

**Levering:**

resp. 1 sleutel nr. 613700 / 613500 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Maat 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19

**Opmerking:**

**AS-drive** – het bijzondere profiel. Past uiterst nauwkeurig – ontwikkeld voor lucht- en ruimtevaart. Gereedschappen voorzien van dit profiel zijn te herkennen aan het **AS-drive**-teken.

**Voordelen:**

- **De bouten worden op de flanken gepakt. – De bouten worden gespaard. – Langere levensduur van de bout.**
- **Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap. – Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.**

### Technische beschrijving

Aantal sleutels	9
-----------------	---

Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	15 graden
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	vernikkeld en daarna verchromd

---

## Accessoires

Kunststof klemhouder met afsluitklep Voor aantal sleutels 9	611700 9
Kunststof klemhouder met afsluitklep Voor aantal sleutels 11	611700 11