

**Steekringsleutelset, gefosfateerd, Aantal sleutels: 16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	613910 16
GTIN	4045197385314
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

chrom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

Levering:

Resp. 1 steekringsleutel nr. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Maat 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Technische beschrijving

Aantal sleutels	16
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	15 graden
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	gefosfateerd
Productnaamattribuut	gefosfateerd
Producttype	Schroefleutel

Accessoires

Steekringsleutel Sleutelwijdte 24 mm	613900 24
Steekringsleutel Sleutelwijdte 17 mm	613900 17
Steekringsleutel Sleutelwijdte 8 mm	613900 8
Steekringsleutel Sleutelwijdte 22 mm	613900 22
Steekringsleutel Sleutelwijdte 30 mm	613900 30
Steekringsleutel Sleutelwijdte 27 mm	613900 27
Steekringsleutel Sleutelwijdte 32 mm	613900 32
Steekringsleutel Sleutelwijdte 19 mm	613900 19
Steekringsleutel Sleutelwijdte 5,5 mm	613900 5,5
Steekringsleutel Sleutelwijdte 34 mm	613900 34
Steekringsleutel Sleutelwijdte 10 mm	613900 10
Steekringsleutel Sleutelwijdte 21 mm	613900 21
Steekringsleutel Sleutelwijdte 7 mm	613900 7
Steekringsleutel Sleutelwijdte 13 mm	613900 13
Steekringsleutel Sleutelwijdte 18 mm	613900 18
Steekringsleutel Sleutelwijdte 16 mm	613900 16