



## Steek-ringsleutel, Sleutelwijdte: 30 mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	613700 30
GTIN	4045197159625
Artikelklasse	61A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.

Met stroeve, handzame geprofileerde schacht. Uiterst robuust en extreem sterk. Ringzijde met **AS-drive**-profiel.

#### Norm:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; verchromd (splintervrij); rondom gepolijst.

#### Opmerking:

**AS-drive** – het bijzondere profiel. Past uiterst nauwkeurig – ontwikkeld voor lucht- en ruimtevaart. Gereedschappen voorzien van dit profiel zijn te herkennen aan het **AS-drive**-teken.

#### Voordelen:

- **Bouten worden op de flanken gepakt. – De bouten worden gespaard. – Langere levensduur van de bout.**
- **Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap. – Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.**

Sleutellengte L: 330 mm

maximale bekhoogte h<sub>1</sub>: 14 mm

Maximale ringhoogte h<sub>2,max</sub>: 20 mm

### Technische beschrijving

Sleutelwijdte	30 mm
maximale bekhoogte h <sub>1</sub>	14 mm
Sleutellengte L	330 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch

Maximale ringhoogte $h_{2\max}$	20 mm
Ringstand	15 graden